Garant

SNMU 14T7 ANER, HB7520, Type: ST900



Bestelgegevens

Bestelnummer	213446 ST900
GTIN	4045197605979
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:
Dubbelzijdig met 2×4 snijkanten.
Advies:
Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.
Opmerking:
Toepassingsrichtwaarden voor a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,3 mm
Type	ST900
Plaatdikte E	7 mm
ISO-code wisselplaat	SNMU 14T7 ANER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p\,max}$	6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm²	geschikt	260 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		