Garant

GARANT Softcut HSI wijde steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 160/10mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	214855 160/10
GTIN	4045197553386
Artikelklasse	21O

Omschrijving

Uitvoering:
Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie. Uiterst stabiele plaatuitvoering voor optimale voedingen. Wisselplaatfixatie via speciale, voor afbreken zeer ongevoelige schroef. Voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.
Toepassing:
Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Braamvrij frezen.
Opmerking:
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.
Voor exacte 90°-hoeken a_p = 8 mm kiezen.
Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.**

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219833 (15IP; 3,0 Nm)

Snijkant-Ø D_C	160 mm
geschikte wisselplaat	SO.. 1205..
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\,max}$	10 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Aantal snijkanten Z	10
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen