Garant

SNHX 1205 neutraal, Type: ALU



Bestelgegevens

Bestelnummer	218611 ALU
GTIN	4045197532138
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:
Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,1 mm
Type	ALU
Fasebreedte	0,3 mm
Soort	HU7710
Plaatdikte E	5,56 mm
ISO-code wisselplaat	SNHX 1205
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	5,4 mm
Voor groefbreedte a_p	10; 14 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen