Garant

CCGT 120402, Soort: HB7310

Bestelgegevens

Bestelnummer	260156 HB7310
GTIN	4045197668233
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	AM
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	N
Snedecondities	continu
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe afwerking
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe afwerking

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 120402
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien