Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	251112 25/12
GTIN	4045197650863
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 2
Koplengte L_1	29 mm
ISO-code houder	PSSNR/L 2525M12
Functiebreedte L_4	32 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	259031 20
Schachtgrootte	25 mm
Verenset	259044 2
Kniehefboomschroef	259018 2
Set verende stiften	259047 2
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Onderlegplaat Type 20	259031 20
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500