Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	251406 25/16
GTIN	4045197650900
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L_1	36 mm
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Stift	259049 6
Plaatafmeting	16 mm
Spanklemstuk	259038 14
ISO-code houder	MTJNR/L 2525M16
Schroevenset	259023 2
Functiebreedte L_4	32 mm
Onderlegplaat	259031 32
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 32	259031 32
Stift Type 6	259049 6
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Spanklemstuk Type 14	259038 14
Schroevenset10-delig Type 2	259023 2
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500