Garant

GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 5×D, ∅ DC m7: 25mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	234015 25
GTIN	4045197697219
Artikelklasse	21S

Omschrijving

Uitvoering:
De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.
Boringtolerantie: –0,1 / +0,35 mm
Omschrijving:
Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.
T.b.v.:
Wisselplaten SOGX 080407.
Advies:
Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.
Opmerking:
Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L_1	125 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 080407
Wisselplaatschroevenset	239700 8IP (1,3 Nm)
Schacht-∅ D_s	32 mm
Schachtlengte L_s	60 mm
Serie	POWER DRILL
Nominale ∅ D	25

Maximale verstelgrens V_{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L_A	146 mm
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6535
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6640
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB630
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6810
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP	239700 8IP
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP