Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L_1	33 mm
Klemstuk, schroef, veer	259035 2
Functiebreedte L_4	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 10
ISO-code houder	DCLNR/L 2525M12
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 2	259031 2
Schroef voor onderlegplaat Type 10	259025 10
Klemstukunit Type 2	259035 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500