Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250022 20/12
GTIN	4045197650092
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 2
Onderlegplaat	259031 2
ISO-code houder	PCKNR/L 2020K12
Koplengte L_1	28 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Set verende stiften	259047 2
Kniehefboomschroef	259018 2
Verenset	259044 2
Functiebreedte L_4	25 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Kniehefboom Type 2	259015 2