Underwater Kinetics

LED-EX zaklamp met batterijen, Type: 2ELED

Bestelgegevens

Bestelnummer	081522 2ELED
GTIN	032705133417
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:
Explosieveilige zaklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.
Hoogwaardige inspectielamp, stootvast, stof- en waterdicht.
Heldere led-lichtpen met zakclip. Met nadruk op het midden gerichte lichtstraal, 6500K. Lichtgewicht, past in elke gereedschapstas en in elke jaszak. Schakelaar aan achterzijde. Ideaal voor het verlichten van moeilijk bereikbare, smalle gebieden.
Functie:
IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Lichtstroom	40 lm
ATEX-zone	Zone 1
ATEX-zone	Zone 21
Batterijtype	Micro, AAA
Aantal inbegrepen batterijen	2
Kleur behuizing	geel
Brandduur	3 h
Kop-Ø	22 mm
Gewicht	55 g
IP-klasse	IP 67

Totale lengte	132 mm
Apparaateigenschap	Geschikt voor EX-zone
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081553 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081552 LR3
Lithium-metaalbatterijen Internationaal type LR3	081559 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081551 LR3
Glasvezeloptiek-opzetstuk voor zeer nauwkeurige belichting Type 2ELED	081528 2ELED
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081554 LR3