Garant

Miniwisselplaat voor insteken binnen, DIN 472 rechts, HB720, ∅ Dmin / breedtegroef m (H13): 11/1,3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270110 11/1,3
GTIN	4045197560407
Artikelklasse	21I

Technische beschrijving

Plaatafmeting ∅ d	8 mm
Plaatdikte T	4 mm
Minimale ∅ D_{min}	11 mm
Steekbreedte w	1,4 mm
Punt-midden-afstand L_3	6,7 mm
Voeding f	0,02 - 0,03 mm/omw,
maximale snijdiepte t_{max}	2,2 mm
Spiebaanbreedte m (H13)	1,3 mm
Serie	Mini
Soort	HB720
Groeven volgens norm	DIN 472

Producttype	Miniwisselplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm²	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	geschikt onder voorwaarden	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt onder voorwaarden		
Onderbroken	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		