Garant

Micro-uitdraai-insert binnen rechts, L1 = 16 mm, ∅ Dmin: 2,2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	270214 2,2
GTIN	4045197466082
Artikelklasse	21I

Omschrijving

Toepassing:
Voor snijplaathouders nr. 270200 – 270204.

Technische beschrijving

Punt-midden-afstand L_3	0,95 mm
Schacht-∅ d	4 mm
maximale snijdiepte t_{max}	0,15 mm
Minimale ∅ D_{min}	2,2 mm
Radius R	0,1 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm^2	0,015 mm/omw.
Voeding f in RVS > 900 N/mm^2	0,015 mm/omw.
Voeding f in staal < 1100 N/mm^2	0,017 mm/omw.
Serie	Micro
Afkoppellengte L_1	16 mm
Productnaamattribuut	L_1 = 16 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm²	geschikt	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
CuZn	geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		