Garant

Steekdraaihouder, rechts, Schacht- / steekbreedte w: 32/3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273750 32/3
GTIN	4045197531506
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:
Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm^2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Functiebreedte L_4	26,5 mm
Steekbreedte w	3 mm
Koplengte L_1	33 mm
Insteekdiepte t_{max}	9 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Totale lengte L	170 mm
Schachtbreedte b	32 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Klemschroef Type 6	279815 6
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25