Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus, Inhoud: 200l

Bestelgegevens

Bestelnummer	084260 200
GTIN	2050000967344
Artikelklasse	08J

Omschrijving

Uitvoering:
chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor **hoge eisen.**
Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat voor **zeer moeilijk verspaanbare en hoogvaste materialen,** moeilijk te bewerken aluminiumlegeringen en zachte metalen, aminevrij.
Voordeel:
Verbetert de **gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit** en **oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij** – er ontstaan geen schadelijke dampen, **milieuvriendelijk.**
Concentraten zijn **roestwerend,** lakvriendelijk, **fysiologisch onbezwaarlijk**, zeer **goed bestand tegen besmetting door bacteriën,** en huidvriendelijk.
Toepassing:
Universeel geschikt voor **alle verspaningswerkzaamheden** (draaien, frezen, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, **zagen**, slijpen). Absoluut noodzakelijk bij de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen. Normale **mengverhouding 1: 20,** voor zeer harde materialen en edelstaal. Mengverhouding 1 : 10 tot 1 : 15.
Opmerking:
Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar. Deze zijn optimaal afgestemd op alle andere Jokisch-producten (geen kleverige resten) en kunnen ook als hydraulische olie en tandwielolie worden gebruikt.

Uitvoering: Vat
Inhoud: 200 l

Technische beschrijving

Kleur	lichtbruin
Uitvoering	Vat
Kinematische viscositeit	93 mm^2/s
Opslagtemperatuur	5 - 40 °C
Inhoud	200 l
Producttype	Koelsmeermiddel

Accessoires

Vatenpomp	084355