GIROD

# Zwenktaster, tastarmlengte 12,5 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø: 0,07/40mm

## Bestelgegevens

| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 436424 0,07/40 |
| GTIN | 2050001709103 |
| Artikelklasse | 46Q |

## Omschrijving

**Uitvoering:**
Uiterst nauwkeurige zwenktasters in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing. **1/1000-aflezing.**
**Toepassing:**
Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.
**Levering:**
Inclusief spandoorn Ø 8 mm.
**Accessoires:**
Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.
**Reservedeel:**
Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.
**Opmerking:**
**Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,002/0,001** – afwijkingsmarge 2 µm, totale afwijkingsmarge 4 µm, meetwaarde-omkeerbereik 2 µm.

## Technische beschrijving

| | |
|---|---|
| Behuizing-∅ | 40 mm |
| Meetbereik in elke richting | 0,07 mm |
| Aflezing | 0,001 mm |
| Meetkracht | 0,2 N |
| Zwenkbereik | 2×110 graden |
| Opspanschacht-∅ h6 | 8 mm |
| Lengte tastarm | 12,5 mm |
| Meetkogel-∅ | 2 mm |
| Norm | DIN 2270 |
| Meettechniek | analoog |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | C5 |
| Producttype | Zwenktaster |

## Dienstverlening

| | |
|---|---|
| KalibratieZwenktaster Type ANALOG | 023330 ANALOG |
| DAkkS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG | 023340 ANALOG |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm | 359680 120 |
| HM-taster, tastarmlengte 12,5 mm Meetkogel-∅ 2 mm | 436210 2 |