Diamant-wetsteen, in leren etui, Slijpmiddelaanduiding / korrelgrootte µm: D46

Bestelgegevens

Bestelnummer	559150 D46
GTIN	4001895534041
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:
Gelijkmatig verdeelde diamantlaag, verbonden door een nikkellaag. **Nagenoeg onbeperkte levensduur!**
Toepassing:
Voor het scherpen en slijpen van gereedschappen voor metaal- en houtbewerking. Geschikt voor staal, HSS en hardmetaal. Gebruik voor kleine of spitse gereedschappen het niet-geperforeerde vlak.
Niet geschikt om te vijlen.
3M-kwaliteit, iets dunnere diamantlaag. Voor het grovere scherpen.
Opmerking:
niet droog, maar met water of petroleum gebruiken.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middel / grof
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Lengte	100 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	7 mm
Verpakking	Leren etui

Producttype	Opspanplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		