Garant

GARANT Softcut HSI fasenfrees, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	214911 25/5
GTIN	4045197853936
Artikelklasse	21O

Omschrijving

Uitvoering:
Zeer krachtig afschuingereedschap voor de voor- en achterwaartse bewerking.
Opmerking:
D_{max} bij gebruik met wisselplaten r = 0,4 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	130 mm
Wisselplaatschroevenset	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Aantal snijkanten Z	5
geschikte wisselplaat	SO.T 0836..
Ø D	25 mm
Afkoppellengte L_1	45 mm
Maximale afschuin-Ø D_{max}	35,1 mm
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees