Bandschuurmachine GX, Type: 790131

Bestelgegevens

Bestelnummer	077610 790131
GTIN	4014586872018
Artikelklasse	03H

Omschrijving

Uitvoering:
Modulair uit te breiden, krachtige bandschuurmachines voor kleine series.
· **Afneembare spaanopvang.**
· **Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.**
Opmerking:
Zie voor de schuurbanden nr. 558310 en nr. 558453-56.

Technische beschrijving

Maximaal toerental 1e versnelling	3000 min^{-1}
Bandlengte	2000 mm
Fabrikantnummer	GX 75
Bandbreedte	75 mm
Gewicht	75 kg
Energievoorziening	Netvoeding

Totale breedte	516,02 mm
Totale lengte	1038 mm
Totale hoogte	1020 mm
Producttype	Bandschuurmachine

Accessoires

Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 120	558310 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 40	558310 40
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 60	558310 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 80	558310 80
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 120	558453 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558453 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 60	558453 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 80	558453 80
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 120	558454 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558454 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 60	558454 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 80	558454 80
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558456 36