Garant

SEET 1305 AGSR, HB7520, Type: ST900

Bestelgegevens

Bestelnummer	213566 ST900
GTIN	4045197941008
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:
Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.
Opmerking:
Voor een zeer hoge oppervlaktekwaliteit in combinatie met nr. 213596 UNI gebruiken.
Toepassingsrichtwaarden voor a_e =0,5... 1×D / a_{pmax} = 4mm.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,2 mm
Type	ST900
Plaatdikte E	5,56 mm
ISO-code wisselplaat	SEET 1305 AGSR
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm²	geschikt	180 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		