Legbord-basisstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2500/750mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	990504 2500/750
GTIN	4004514204868
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:
T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.
Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.
Omschrijving:
Opbouwmaten:
Basisstelling: Nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm
Toepassing:
Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.
Levering:
Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.
Opmerking:
- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Aantal profielframes	2
Stellingopbouw	Basisstelling
Diepte	536 mm
Hoogte	2500 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte	810 mm
Breedte	810 mm
Stellinghoogte	2500 mm
Aantal legborden	6
Legbord diepte	500 mm
Stellingdiepte	500 mm
Legbord breedte	750 mm
Maximale veldbelasting	1800 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling