Ansell

Wegwerphandschoenen, set TouchNTuff® 92-600, Handschoenmaat: 9

Bestelgegevens

Bestelnummer	094721 9
GTIN	076490493363
Artikelklasse	04P

Omschrijving

Uitvoering:
Set wegwerphandschoenen **in dispenser.** Categorie III. Poedervrij.
TouchNTuff® 92-600. Latexvrij - geen risico van een type-I-allergie. Glad gripprofiel. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. AQL 1,5 (EN 374-2).
Norm:
EN 374;Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Wanddikte	0,12 mm
Permeatietijd bij acetonitril 99%	<10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99%	>480 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99%	<10 min
Permeatietijd bij ethanol 95%	<10 min
Permeatietijd bij isopropanol 99%	60-120 min

Permeatietijd bij natriumhydroxide 50%	>480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50%	>480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96%	<10 min
Serie	TouchNTuff®
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Wegwerphandschoen
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
EN 374	Type B (JKPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën	JKPT
Materiaal	Nitril
Veiligheidsklasse	Bescherming tegen bacteriologische risico's volgens EN 374
Dragermateriaal	Nitril
Coating	Nitril
Dikte	0,13 mm
Lengte	240 mm
Inhoud	100
Gewicht	3,1 g
Kleur	groen
Toepassingsgebied	Precisie
AQL	1,5
Toepassing	eenmalig te gebruiken
Producttype	Wegwerphandschoen