HOLEX

Spiraalboor HSS rolgewalst N, ongecoat, ∅ DC h8: 2,1mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	114000 2,1
GTIN	4045197008619
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:
Rolgewalst, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.
Afmetingen volgens DIN 338.
Geen structuuronderbreking, daardoor elastischer en geschikt voor robuuste boorwerkzaamheden (bijv. met handboormachines). Gunstig geprijsde uitvoering.
Advies:
Maximale boordiepte:
$L_2 = L_C - 1{,}5 \times D_C$.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Nominale ∅ D_C	2,1 mm
Spaangroeflengte L_c	24 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm^2	0,03 mm/omw,
Tolerantie nominale ∅	h8
Schacht-∅ D_s	2,1 mm
Totale lengte L	49 mm
aanbevolen maximale boordiepte L_2	20,9 mm
Tophoek	118 graden
Schacht	Cilinderschacht
Coating	ongecoat

Snijmateriaal	HSS
Type	N
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm²	geschikt	25 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		