Dopsleutelassortiment Zyklop-Speed 1/4 inch met klemfunctie, aantal delen: 42

Bestelgegevens

Bestelnummer	630297 42
GTIN	4013288190994
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:
Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123; doppen** volgens **DIN 3124.** Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120.**
Ongelofelijk compacte rangschikking van de set, voor veel gereedschap in een kleine ruimte. Volledig nieuwe ratelsetervaring dankzij nieuwe, uiterst robuuste boxen van textiel met een lange levensduur. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijk opbergen in de werkplaatsstelling. Extra oppervlaktebescherming dankzij buitenmateriaal van textiel. Licht en klein voor een betere mobiliteit. Met Tool Finder 'Take it Easy': Kleurcodering overeenkomstig de maten.
42-delig ratelassortiment in robuuste textielbox. Vrij zwenkbare ratelkop met 5 gedefinieerde vergrendelposities. Torx®-, Hex-Plus- en buitenzeskantdopsleutel met vasthoudfunctie voor bouten en moeren.
Levering:
Doppen 6-kant: 13 st. maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
Bitdoppen voor Phillips: 3 st. gr. 1; 2; 3
Bitdoppen Pozidriv: 3 st. gr. 1; 2; 3
Bitdoppen sleuf: 2 St. gr. 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm
Bitdoppen voor binnen-Torx®: 9 st. maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Verlengstuk Wobble: 1 St. maat 56 mm
Verlengstuk 'flexible-lock': 1 St. maat 150 mm

Ratel Zyklop Speed: 1 St. nr. 632390
Verwijdertool: 1 St. maat 14 mm
Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

Technische beschrijving

Aantal delen	42
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	2-8 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-14 mm
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Fabrikantnummer	8100 SA All-In
Verpakking	Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting
Producttype	Dopsleutel