Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260607 25/08
GTIN	4062406059514
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 2525M08
Wisselplaatschroevenset	269028 29
geschikte wisselplaat	RC.T 0803
Koplengte L_1	19,8 mm
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L_4	32 mm
Plaatafmeting	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder