HOLEX

Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 12×D, Typ: 18

Dane zamówienia

Numer katalogowy	232270 18
GTIN	4045197717924
Klasa artykułu	22G

Opis

wskazówka:
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK **nr 343000–343530**.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.
chłodzenie wewnętrzne: nie
Liczba ostrzy Z: 2
zakres ∅ D: 18 - 24 mm
Długość użyteczna L_1: 288 mm
stożek Morse'a MK o wielkości: 3
śruby mocujące: 232990 TX9

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX9
zakres ∅ D	18 - 24 mm
Długość użyteczna L_1	288 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	12×D
chwyt	Stożek Morse’a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9	232990 TX9
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX9	674248 TX9
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2