Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy, z lewej strony drzwi, środek otwarty, z prawej strony 4 szuflady, blat bukowy multipleks, 20×20G, dł. blatu: 2000 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	921174 2000
GTIN	4062406086398
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:
Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.
Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.
Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.
Część środkowa z cofniętym, otwartym korpusem umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu. Korpus z drzwiczkami i półką o regulowanej wysokości.
Umieszczenie:
Wysokość drzwiczek (lewych) mm: 625
Liczba półek o regulowanej wysokości (po lewej stronie): 1
Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 100, 125, 150, 250
Wyp. dodatkowe:
Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne wsekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.
Powłoka lakiernicza:
Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 800 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20
wysokość: 950 mm
długość blatu: 2000 mm
głębokość blatu: 750 mm
grubość blatu: 50 mm
szerokość podstawy: 1900 mm
głębokość podstawy: 700 mm

Opis techniczny

Seria	Ready-to-go
szerokość użytkowa szuflad w G	20
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
wysokość użytkowa bloku szuflad	625 mm
Liczba szuflad	4
długość blatu	2000 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość blatu	750 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość podstawy	700 mm
szerokość podstawy	1900 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	950 mm
masa	184,2 kg
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg

grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy kompletny

Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 2000 mm	951951 2000
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927800 250

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950320 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950320 100/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3	950320 100/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950320 125/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/2	950320 125/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/3	950320 125/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/4	950320 125/4
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/6	950320 125/6
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4	950320 150/4
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5	950320 150/5
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26
Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003	950050 003
Klucze demontażowe Typ 1	950070 1