Garant

Stożkowe uchwyty zaciskowe kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 50 A = 100, ∅ mocowania D1: 14 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	302655 14
GTIN	4062406100186
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min^{-1} **Z zamykanymi otworami kanalików chłodziwa.**
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.
Wyp. dodatkowe:
Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.
∅ zewn. D: 44 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

Opis techniczny

∅ zewn. D	44 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
adapter	BT 50 A = 100
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339

Kształt	ADB
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min^{-1}.
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50