Hydrauliczne uchwyty zaciskowe Comp-R Regulowane bicie, SK 40, ∅ mocowania D1: 20 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	302036 20
GTIN	2050002005150
Klasa artykułu	33W

Opis

Wykonanie:
- **Możliwość ustawienia dokładności ruchu obrotowego na 0 µm.**
- **Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**

Zastosowanie:
Idealne oprawki wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność ruchu obrotowego:
- **Rozwiercanie.**
- **Wiercenie (głównie niewielkie średnice).**
- **Zastosowanie wrażliwych, kosztownych narzędzi.**
- **Do mocowania z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

Wyp. dodatkowe:
Tuleje pośrednie nr 302135–302180, wyciory walcowe nr 343720, sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucze mocujące AB nr 308810–38830.
Norma na uchwyt: ISO 7388-1
Norma na uchwyt: ISO 7388-1
Kształt: AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min^{-1}.
Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm
Strategia skrawania: HSC
wymiar A długości wysięgu: 130 mm
∅ D_2: 42 mm
∅ zewn. D: 52,5 mm
Długość użyteczna L_1: 50 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	130 mm
∅ D_2	42 mm
Długość użyteczna L_1	50 mm
∅ zewn. D	52,5 mm
uchwyt	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min^{-1}.
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Tulejka redukcyjna ∅ mocowania D1 16 mm	302155 16
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Tulejka redukcyjna ∅ mocowania D1 12 mm	302155 12
Pośrednie tulejki zaciskowe ∅ mocowania D1 3 mm	302160 3
Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 200 N·m	656050 200
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. ∅ mocowania d 3 mm	308882 3

Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 8	309745 8
Klucze mocujące ER, 1/2 cala rozwartość 25 do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309720 16
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. ∅ mocowania d 6 mm	308882 6
Tulejka redukcyjna ∅ mocowania D1 5 mm	302155 5
Pośrednie tulejki zaciskowe ∅ mocowania D1 16 mm	302160 16
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309700 32
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. ∅ mocowania d 4 mm	308878 4
Pośrednie tulejki zaciskowe ∅ mocowania D1 6 mm	302160 6
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309745 25
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309680 40
Tulejka redukcyjna ∅ mocowania D1 14 mm	302155 14
Pośrednie tulejki zaciskowe ∅ mocowania D1 5 mm	302160 5
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309680 16
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309700 16
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309740 25

Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309700 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. ∅ mocowania d 3 mm	308878 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. ∅ mocowania d 5 mm	308878 5
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309745 16
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 11	309740 11
Tulejka redukcyjna ∅ mocowania D1 10 mm	302155 10
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Tulejka redukcyjna ∅ mocowania D1 8 mm	302155 8
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Tulejka redukcyjna ∅ mocowania D1 4 mm	302155 4
Tulejki zaciskowe ER nomin. ∅ mocowania d 4,5 mm	308878 4,5
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 8	309740 8
Tulejki zaciskowe ER nomin. ∅ mocowania d 3,5 mm	308878 3,5
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309680 25
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309700 25
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. ∅ mocowania d 5 mm	308882 5
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Pośrednie tulejki zaciskowe ∅ mocowania D1 12 mm	302160 12
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Pośrednie tulejki zaciskowe ∅ mocowania D1 4 mm	302160 4
Tulejka redukcyjna ∅ mocowania D1 3 mm	302155 3
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 11	309745 11
Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 20	309745 20
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. ∅ mocowania d 1 mm	308878 1
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. ∅ mocowania d 2,5 mm	308878 2,5
Tulejka redukcyjna ∅ mocowania D1 6 mm	302155 6
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16	309740 16
Pośrednie tulejki zaciskowe ∅ mocowania D1 10 mm	302160 10
	308670 40M

Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. ∅ mocowania d 2 mm	308878 2
Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 20	309740 20
Pośrednie tulejki zaciskowe ∅ mocowania D1 14 mm	302160 14
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. ∅ mocowania d 4 mm	308882 4
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309680 32
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Tulejki zaciskowe ER nomin. ∅ mocowania d 1,5 mm	308878 1,5
Pośrednie tulejki zaciskowe ∅ mocowania D1 8 mm	302160 8