HOLEX

Stożkowe uchwyty zaciskowe kształt AD, BT 30 krótki, ∅ mocowania D1: 6 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	302597 6
GTIN	4062406100063
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:
Wszystkie trzpienie poddane obróbce strumieniowej drobnymi perełkami szklanymi. Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.
Wyp. dodatkowe:
Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.
wymiar A długości wysięgu: 50 mm
∅ zewn. D: 25 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900: 6

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	50 mm
∅ zewn. D	25 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
adapter	BT 30 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308785 30
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308780 30
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30