Chicago Pneumatic

Szlifierki kątowe pneumatyczne, Typ: 3550-120

Dane zamówienia

Numer katalogowy	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:
- **silnik 1,5 KM o mocy 1100 W,**
- **osłona z możliwością regulacji bez użycia kluczy,**
- **rozmiar tarczy: 125 mm,**
- **estetyczna dźwignia zabezpieczająca o opływowym kształcie.**

Kompaktowa i **wydajna** szlifierka kątowa zapewniająca dużą trwałość w trudnych warunkach pracy, przy przeglądach co 1000 godzin. Ergonomiczny uchwyt z amortyzacją drgań. Osłona z możliwością regulacji bez użycia kluczy. **Uchwyt narzędziowy M14.**

Opis techniczny

oznaczenie producenta	CP3550-120AA5
masa	1,9 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy	84 dB(A)
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1560 l/min
moc przekazywana	1100 W
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min^{-1}
maks. ∅ tarczy	125 mm

zalecana średnica węża (∅ wewn.)	13 mm
maks. wibracje wg EN	9,8 m/s^2
przyłącze pneumatyczne	3/8 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
zasilanie energią	Zastosowanie sprężonego powietrza
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe