GRIDLINE

Szufladopółka z pełnym wysuwem do szafek olejowych (bez kanistrów), prześwit roboczy: 75 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	980052 75
GTIN	4062406107062
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:
Solidna konstrukcja z blachy stalowej na ułożyskowanych kulkowo prowadnicach. Z przodu otwarte wycięcie na kraniki spustowe. **Z pełnym wysuwem, nośność do 200kg.**
Zastosowanie:
Do zamocowania 4 kanistrów 25-litrowych **lub** 5 kanistrów 10-litrowych.
Powłoka lakiernicza:
Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.
Grubość materiału: 1,2 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %
Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland
szerokość użytkowa: 600 mm
głębokość użytkowa: 500 mm

Opis techniczny

szerokość użytkowa	600 mm
głębokość użytkowa	500 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland