HOLEX

Oprawki walcowe do głowic frezarskich z gwintem, ∅ d = 20 mm, gwint M × długość L2: M10X67

Dane zamówienia

Numer katalogowy	301353 M10X67
GTIN	4062406107420
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:
tolerancja chwytu h6.
Zastosowanie:
Do mocowania w uchwytach termoskurczowych.
chłodzenie wewnętrzne: tak
∅ otworu D_1: 10,5 mm
∅ D_2: 18 mm
Długość całkowita L: 160 mm
Długość użyteczna L_1: 68,7 mm
L_2: 67 mm

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	68,7 mm
∅ otworu D_1	10,5 mm
∅ D_2	18 mm
L_2	67 mm
Długość całkowita L	160 mm
uchwyt	∅ d = 20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak