HOLEX

Stożkowe uchwyty zaciskowe, SK 40, ∅ mocowania D1: 10 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	302425 10
GTIN	4062406110062
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:
Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.
Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm
wymiar A długości wysięgu: 50 mm
∅ zewn. D: 35 mm
Długość całkowita L: 143 mm
gwint M: M16
Śruba mocująca zamienna nr 309900: 10

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	10
Długość całkowita L	143 mm
∅ zewn. D	35 mm
gwint M	M16
wymiar A długości wysięgu	50 mm
adapter	SK 40
norma	DIN 6359

Norma na uchwyt	DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe