Garant GRIDLINE

Obudowa 24G, otwarta, z cofniętym dnem z blachy stalowej, wysokość: 600 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	927700 600
GTIN	4062406111496
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:
Otwarta obudowa 24G o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej.
Z cofniętym dnem z blachy stalowej i cofniętą półką (lakier proszkowy, szary antracytowy RAL 7035).
Pasuje do :
Możliwość montażu tylko jako stół warsztatowy Ready-to-go. Nie nadaje się do stołów warsztatowych vario.
Umieszczenie:
liczba półek o regulowanej wysokości: 1
Powłoka lakiernicza:
Korpus szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**
Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość: 600 mm
szerokość: 600 mm
głębokość: 650 mm
masa: 16 kg

Opis techniczny

szerokość	600 mm
głębokość	650 mm
masa	16 kg
wysokość	600 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Otwarta podstawa stołu warsztatowego