GRIDLINE

Zestaw drzwi skrzydłowych GridLine, Szerokość szuflady 36G, wysokość wraz z ramą: 1500 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	935715 1500
GTIN	4062406112011
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:
Drzwi wzmocnione od wewnątrz i zamykane uchwytem przesuwnym z **zamkiem patentowym** .
Zestaw montażowy składa się z 2 drzwi skrzydłowych, 2 prowadnic szynowych bocznych i 2 listew oporowych.
Powłoka lakiernicza:
Rama – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**
wskazówka:
Drzwi dostarczamy również w innych wysokościach. Cena na zapytanie ofertowe.
Grubość materiału: 1,2 mm
Zamek patentowy: modułowa wkładka
Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland
wysokość użytkowa: 1500 mm
głębokość ramy: 80 mm

Opis techniczny

wysokość wraz z ramą	1500 mm

głębokość ramy	80 mm
wysokość użytkowa	1500 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Atrybut nazwy produktu	Szerokość szuflady 36G