Garant

Regał dostawny, Głębokość: 500 mm, wysokość: 2400mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	990216 2400
GTIN	4062406114305
Klasa artykułu	91I

Opis

Wykonanie:
Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.
Powłoka lakiernicza:
Rama słupkowa antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.** Dwie poprzeczki (trawersy) – **tylko** szary antracytowy RAL 7016.
wskazówka:
- **Regały o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób.**
- **Pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990271–990370.**
- **Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 4:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Opis techniczny

liczba ram profilowych	1
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	975 mm
wys. regału	2400 mm
głębokość półki	500 mm
konstrukcja regałów	regał dostawny
szerokość półki	946 mm
Liczba półek	5
szerokość półki w świetle	900 mm
maksymalne obciążenie pola	900 kg
głębokość regału	500 mm
sposób zamocowania półek	poprzeczka
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
Regulacja wysokości co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość: 500 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe

Akcesoria

Ramy wysokość 2400 mm	990276 2400
Półki ocynkowane, z parą poprzeczek (trawersów) pasują do regałów o głębokości 500 mm	990320 500
Półki narożne ocynkowane, z zestawem poprzeczek pasują do przyłączy regałów o głębokości 500 mm	990370 500