Oprawki hydrauliczne smukłe, HSK-A 63 A = 80, ∅ mocowania D1: 10 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	307531 10
GTIN	4062406114923
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:
- **Wyjątkowo smukła konstrukcja (kontur 3°).**
- **Z otworem na Balluffchip.**
- **Możliwość osiowej regulacji długości.**
- **Chwyty przetoczone po utwardzeniu.**

Zaleta:
- **odporność na temperaturę dzięki kompletnie zamkniętemu systemowi, tzn. brak lutowanych komór ciśnieniowych**
- **idealne właściwości amortyzacyjne**
- **wysokie, przenośne momenty obrotowe zapewniają bezpieczeństwo procesu.**

Zastosowanie:
Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys.
Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji chwytu h6.
w dostawie::
W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.
Norma na uchwyt: DIN 69893
Norma na uchwyt: ISO 12164-1
Kształt: A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min^{-1}
Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm
Strategia skrawania: HPC
∅ D_2: 16 mm
∅ D_3: 20,1 mm
L_2: 39 mm

Opis techniczny

L_2	39 mm
∅ D_2	16 mm
∅ D_3	20,1 mm
uchwyt	HSK-A 63 A = 80
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min^{-1}
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC