GRIDLINE

Podstawa regałów Kanban do stanowisk eLevel, głębokość: 400 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	920202 400
GTIN	4062406119652
Klasa artykułu	91P

Opis

Wykonanie:
Konstrukcja z wytrzymałej rury stalowej. Gwintowane tulejki **co 100 mm** do półek nr 920211. płynna, bezstopniowa, elektryczna regulacja wysokości w celu przystosowania do stanowiska roboczego eLevel. Wraz z własnym zespołem podnoszenia, połączona z panelem obsługi stanowiska roboczego.
Zastosowanie:
Do zapewnienia ciągłego przepływu materiału na stanowisku pracy. Do automatycznego przesuwania wyposażonych pojemników magazynowych.
Pasuje do :
stanowisk roboczych o wielkości 1000 i 1500.
Stanowisko robocze eLevel nr 920012 i 920014.
Powłoka lakiernicza:
Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.
wskazówka:
jest dodatkowym artykułem, który można zamówić tylko przy składaniu nowego zamówienia stanowiska roboczego eLevel nr 920012 i nr 920014, rozm. 1000 i 1500.
wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
kompensacja wysokości: 25 mm
Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość od blatu: 920 mm

maks. możliwa liczba półek: 6 szt. 920211
nośność: 250 kg
masa: 66,6 kg

Opis techniczny

głębokość	400 mm
maks. możliwa liczba półek	6 szt. 920211
masa	66,6 kg
wysokość od blatu	920 mm
nośność	250 kg
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003