Garant

Oprawki do stempli metrycznych ∅ d = 5 mm, ∅ chwytu: 12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	293029 12
GTIN	4062406128685
Klasa artykułu	21U

Opis

Wykonanie:
Odpowiedni do automatów tokarskich typu szwajcarskiego.
Wyposażenie: Klucz do łożysk (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293005) dostępne od ręki.
Wyposażenie: Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.
Pasuje do :
obrabiarek CNC i konwencjonalnych.
wskazówka:
· **uwaga: zawsze używać odpowiedniej ∅ stempla**
· **inne połączenia chwytów na zamówienie.**
L: 34 mm
dł. całkowita L_1: 35 mm

Opis techniczny

L	34 mm
dł. całkowita L_1	35 mm

∅ chwytu	12 mm
∅ suwaka	5 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie