WEKEM®

Rozpylacz ciśnieniowy, Typ: 1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	083517 1
GTIN	4260205361399
Klasa artykułu	08G

Opis

Wykonanie:
Wysokogatunkowy pojemnik z tworzywa sztucznego. Poręczny uchwyt grzybkowy do wytwarzania ciśnienia. Regulowana **dysza rozpylająca** od mgiełki do wiązki punktowej. udoskonalona, szczególnie odporna chemicznie uszczelka Viton.
Zastosowanie:
Odporność na działanie następujących mediów:
Powszechnie stosowane ciecze **zawierające rozpuszczalniki.**
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
materiał uszczelki: Viton
Materiał głowicy rozpylającej: PA
Materiał dyszy rozpylającej: mosiężne

Opis techniczny

materiał uszczelki	Viton
Materiał głowicy rozpylającej	PA
Materiał dyszy rozpylającej	mosiężne
pojemność	1 l

maks. ciśnienie robocze	3 bar
Rodzaj produktu	Rozpylacz przemysłowy,

Akcesoria

Zestaw asortymentu do rozpylacza ciśnieniowego nr 083515	083513