Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z blatem z ciemnoszarego eluplanu przejezdne, z płytą granitową, Rozmiary: 1500

Dane zamówienia

Numer katalogowy	431310 1500
GTIN	4062406288105
Klasa artykułu	41W

Opis

Wykonanie:
Przejezdne stanowisko pomiarowe z płytą granitową, do zastosowania mobilnego. Płyty do pomiaru i kontroli z wyselekcjonowanego granitu naturalnego, dokładność 0. Docierane precyzyjnie proszkiem diamentowym do celów kontroli. Homogeniczna struktura bez wad. Odporność na ugięcia i skręcenia. Całkowicie nierdzewna i kwasoodporna, niska przewodność ciepła. **W komplecie z tuleją gwintowaną nierdzewną M8. Blat roboczy z ciemnego tworzywa Eluplan, grubość 50 mm**; powłoka z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm, powierzchnia odporna na ścieranie i uderzenia. Powłoka jest antystatyczna, w dużym stopniu odporna na działanie słabych kwasów i ługów. Twarda, a jednocześnie elastyczna powierzchnia nadaje się zwłaszcza do obróbki delikatnych elementów. Wszystkie krawędzie z obrzeżem z tworzywa ABS. **Przejezdne segmenty nóg** z rurek o przekroju czworokątnym, wyposażone w 2 kółka skrętne i 2 stałe, ∅ 125 mm, z poliuretanowym bieżnikiem niepozostawiającym śladów. Kała skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu. Ścianki tylne i półki z blachy stalowej.
w dostawie::
W komplecie płyta granitowa kl. dokł. 0 630 × 400 mm, tuleja gwintowana M8. Kompletnie zmontowane.
Powłoka lakiernicza:
Korpus – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Zawieszenie płyty granitowej w kolorze antracytowym RAL 7016, korpusy szuflad szary jasny RAL 7035 (brak możliwości konfiguracji).
wskazówka:
Akcesoria zamieszczono w katalogu „Wyposażenie warsztatów (meble warsztatowe)”, tom 3.

Opis techniczny

grubość blatu	50 mm
Długość płyty granitowej	630 mm
głębokość blatu	750 mm
Seria	vario
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	400 kg
masa	158 kg
długość blatu	1500 mm
płaskość	0,007 mm
wysokość	850 mm
Szerokość płyty granitowej	400 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	mobilny stół warsztatowy