GRIDLINE

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg, 36 × 20G, szuflady o wysokości frontu: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	930746 200
GTIN	4062406131708
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:
Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).
Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.
Nośność 200 kg.
Pasuje do :
Obudowa szafki narzędziowej 40 × 24G nr 930735. Obudowa 36 × 20G.
w dostawie::
Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.
Powłoka lakiernicza:
Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**
Grubość materiału: 1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %
Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland
Nośność szuflad/szufladopółek: 200 kg
Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36 × 20
wysokość użytkowa: 175 mm
szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G: 36
głębokość użytkowa szuflad w G: 20
masa: 20 kg

Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36 × 20
wysokość użytkowa	175 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	36
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	200 kg
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
masa	20 kg
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	36 × 20G