Walizka narzędziowa dla elektryków Competence XL 80 elem.

Dane zamówienia

Numer katalogowy	680520
GTIN	4010995405236
Klasa artykułu	63K

Opis

Funkcja:
IP67: Ochrona przed tymczasowym zanurzeniem w wodzie i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem (dotyczy walizki).
Zastosowanie:
Bogate zestawy narzędzi dla elektryków w odpornej na uderzenia walizce z polipropylenu z paskiem na ramię.
Zawartość:
Klucz nasadowy z uchwytem z tworzywa sztucznego VDE: po 1 szt. wielk. 5,5; 7; 8; 10 mm
Wkrętak płaski VDE: po 1 szt., wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5
Wkrętak płaski VDE PH: po 1 szt., wielk. 1; 2
Wkrętak płaski VDE PZ: po 1 szt., wielk. 1; 2
Wkrętak płaski VDE-PlusMinus Phillips: po 1 szt., wielk. 1; 2
Wkrętak płaski VDE-PlusMinus Pozidriv: po 1 szt., wielk. 1; 2
Próbniki napięcia do 250 V: 1 szt. wielk. 3
Magazynek bitów VDE Bit LiftUp mieszanych, płaskie; PH; PZ: 7-częściowy
Szczypce dla instalatorów VDE TriCut: 1 szt.
Wysokowydajna tarcza ścierna VDE BiCut: 1 szt.
Szczypce uniwersalne VDE: 1 szt., wielk. 180 mm
Boczne szczypce tnące VDE: 1 szt., wielk. 180 mm
Szczypce płaskie okrągłe VDE proste: 1 szt., wielk. 200 mm

Szczypce płaskie okrągłe VDE zgięte: 1 szt., wielk. 200 mm
Szczypce do instalacji wodnych VDE: 1 szt., wielk. 250 mm
Wykrywacz napięcia 230 – 1000 V AC: 1 szt.
Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji: 1 szt. wielk. 0,2 – 6,0 mm^2
Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych: 1 szt. wielk. 0,14 – 14 mm^2
Nóż do ściągania izolacji: 1 szt. wielk. 4 – 28 mm
Boczne szczypce tnące precyzyjne: 1 szt., wielk. 125 mm
Mieszany asortyment bitów, płaskie; PH; PZ; do Torx®: 1 szt. 31-cześć.
Zestaw 6-kątnych wkrętaków z końcówką sferyczną: po 1 szt. wielk. 1,5 – 10 mm 9-cześć.
Wkrętak płaski: 1 szt. wielk. 12
Klucz do szaf rozdzielczych: 1 szt.
Metrówki z tworzywa sztucznego: 1 szt.
Poziomnica, tworzywo sztuczne ABS: 1 szt., wielk. 200 mm
w dostawie::
Wkrętak nasadowy głęboki VDE: Po 1 szt. rozm. 5,5; 7; 8; 10 mm
Wkrętak płaski VDE: Po 1 szt., rozm. 3,5; 4; 5,5; 6,5
Wkrętak płaski VDE PH: Po 1 szt., rozm. 1; 2
Wkrętak płaski VDE PZ: Po 1 szt., rozm. 1; 2
Wkrętak płaski VDE-PlusMinus Phillips: Po 1 szt., rozm. 1; 2
Wkrętak płaski VDE-PlusMinus Pozidriv: Po 1 szt., rozm. 1; 2
Próbniki napięcia do 250 V: 1 szt. wielk. 3
Magazynek bitów VDE Bit LiftUp mieszanych, płaskie; PH; PZ: 7-częściowy
Szczypce dla instalatorów VDE TriCut: 1 szt.
Wysokowydajna tarcza ścierna VDE BiCut: 1 szt.
Szczypce uniwersalne VDE: 1 szt., wielk. 180 mm
Boczne szczypce tnące VDE: 1 szt., wielk. 180 mm
Szczypce płaskie okrągłe VDE proste: 1 szt., wielk. 200 mm
Szczypce płaskie okrągłe VDE zgięte: 1 szt., wielk. 200 mm
Szczypce do instalacji wodnych VDE: 1 szt., wielk. 250 mm
Wykrywacz napięcia 230 – 1000 V AC: 1 szt.
Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji: 1 szt. wielk. 0,2 – 6,0 mm^2
Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych: 1 szt. wielk. 0,14 – 14 mm^2
Nóż do ściągania izolacji: 1 szt. wielk. 4 – 28 mm
Boczne szczypce tnące precyzyjne: 1 szt., wielk. 125 mm
Mieszany asortyment bitów, płaskie; PH; PZ; do Torx®: 1 szt. 31-cześć.
Zestaw 6-kątnych wkrętaków z końcówką sferyczną: 9-elem. (rozm. 1,5 – 10 mm)
Wkrętak płaski: 1 szt. wielk. 12
Klucz do szaf rozdzielczych: 1 szt.
Metrówki z tworzywa sztucznego: 1 szt.
Poziomnica, tworzywo sztuczne ABS: 1 szt., wielk. 200 mm
wskazówka:
Dostawa zestawu - luzem.
stopień ochrony IP: IP 67
długość: 510 mm

szerokość: 419 mm
wysokość: 215 mm

Opis techniczny

szerokość	419 mm
długość	510 mm
wysokość	215 mm
stopień ochrony IP	IP 67
liczba części	80