Zestaw narzedzi do nauki zawodu mechanika, 43-elem., ze składaną skrzynką, liczba narzędzi: 43

Dane zamówienia

Numer katalogowy	680264 43
GTIN	2050002003569
Klasa artykułu	66H

Opis

Zawartość:
Uchwyt magnetyczny: 3 szt. nr 085915, rozm. 20
Suwmiarka **GARANT**: 1 szt. nr 410100, rozm. 150
Kątownik: 1 szt. nr 452600 rozm. 100 × 70
Cyrkiel precyzyjny: 1 szt. nr 457000, rozm. 150
Rysik traserski, prosty: 1 szt. nr 458500, rozm. 180
Przymiar stalowy: 1 szt. nr 461805, rozm. 300
Miara zwijana **GARANT**: 1 szt. nr 462210, rozm. 2
Pilnik płaski, nacięcie nr 1: po 1 szt. nr 510100 rozm. 150; 250
Pilnik płaski, nacięcie nr 3: po 1 szt. nr 510300 rozm. 150; 250
Pilnik trójkątny, nacięcie nr 1: 1 szt. nr 511100, rozm. 250
Pilnik trójkątny, nacięcie nr 3: 1 szt. nr 511300, rozm. 200
Pilnik kwadratowy, nacięcie nr 1: 1 szt. nr 512100, rozm. 250
Pilnik kwadratowy, nacięcie nr 3: 1 szt. nr 512300, rozm. 150
Pilnik okrągły, nacięcie nr 1: 1 szt. nr 514100, rozm. 250
Pilnik okrągły, nacięcie nr 3: 1 szt. nr 514300, rozm. 200
Uchwyty do pilników, z twardego drewna: 5 szt. nr 519400 rozm. 100 i 5 szt. rozm. 120
Szczotka do pilników: 1 szt. nr 576000 rozm. 115 × 40
Wkrętak płaski **GARANT**: 1 szt. nr 660030, rozm. 5,5

Przecinak płaski **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 740900, rozm. 150
Przebijak **PB Swiss Tools**: po 1 szt. nr 745300 rozm. 3; 6
Punktak **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 748900, wielk. 120
Młotek ślusarski **GARANT**: 1 szt. nr 750110, wielk. 500
Skrobak trójkątny wklęsły: 1 szt. nr 836010, rozm. 200
Skrobak płaski: 1 szt. nr 837020, wielk. 250
Szczęki imadła (para): 1 szt. nr 967711, wielk. 125
Zmiotka warsztatowa: 1 szt. nr 087553, wielk. 280
Okulary ochronne, przezroczyste: 1 szt. nr 096807 CLEAR
Środki ochrony słuchu: 1 szt. nr 097763
Para skórzanych rękawic ochronnych: 1 szt. nr 094055, wielk. 10
Skrzynka składana: 1 szt. nr 693450, rozm. 42
wskazówka:
Dostawa bez wyposażenia.

Opis techniczny

Akcesoria

Wkrętaki z uchwytem 2 - komponentowym Santoprene szerokość ostrza b 5,5 mm	660030 5,5
Rysik traserski, prosty	458500
Pilniki okrągłe, nacięcie nr 3, gładziki długość bez trzonu 200 mm	514300 200
Pilniki płaskie, nacięcie nr 3, gładziki długość bez trzonu 150 mm	510300 150
Przecinak płaski długość całkowita 150 mm	740900 150
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym ∅ 20 mm	085915 20
Suwmiarki zakres pomiarowy 150 mm	410100 150
Skrobaki płaskie długość grotu 250 mm	837020 250
Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 500 g	750110 500
Pilniki okrągłe, nacięcie nr 1, zdzieraki długość bez trzonu 250 mm	514100 250

Pilniki płaskie, nacięcie nr 1, zdzieraki długość bez trzonu 150 mm	510100 150
Pilniki trójkątne, nacięcie nr 3, gładziki długość bez trzonu 200 mm	511300 200
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, z obustronną podziałką długość 300 mm	461805 300
Pilniki płaskie, nacięcie nr 3, gładziki długość bez trzonu 250 mm	510300 250
Para rękawic Pełna skóra bydlęca rozmiar rękawic 10	094055 10
Składane skrzynki z polipropylenu pojemność 42 l	693450 42
Kątowniki ze stopką, klasa dokładności 2 długość ramion 100X70 mm	452600 100X70
Okulary ochronne Cieniowanie szkieł CLEAR	096807 CLEAR
Cyrkle sprężynowe długość L 150 mm	457000 150
Pilniki płaskie, nacięcie nr 1, zdzieraki długość bez trzonu 250 mm	510100 250
Nauszniki kapsułowe Bilsom® Viking® typ	097763
Trójkątne skrobaki żeberkowe długość grotu 200 mm	836010 200
Miary zwijane z wziernikiem długość linki 2 m	462210 2
Pilniki trójkątne, nacięcie nr 1, zdzieraki długość bez trzonu 250 mm	511100 250
Zmiotki warsztatowe, Poly-Kokos® korpusu lampy 280 mm	087553 280
Pilniki kwadratowe, nacięcie nr 3, gładziki długość bez trzonu 150 mm	512300 150
Punktaki, wysoka jakość, chromowane długość całkowita 120/10 mm	748900 120/10
Wysokiej jakości przebijaki, chromowane ∅ końcówek 6 mm	745300 6
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 125 mm	967711 125
Wysokiej jakości przebijaki, chromowane ∅ końcówek 3 mm	745300 3

Pilniki kwadratowe, nacięcie nr 1, zdzieraki długość bez trzonu 250 mm	512100 250