Garant GRIDLINE

Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, do uchwytów narzędziowych typu: HSK50

Dane zamówienia

Numer katalogowy	971301 HSK50
GTIN	4062406163754
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:
Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg**, a **wspornika poprzecznego 150 kg.**
w dostawie::
Szafa z szynami mocującymi nr 951525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.
Powłoka lakiernicza:
Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**
wskazówka:
Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.
Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość: 2000 mm
szerokość: 1000 mm
głębokość: 500 mm

szerokość w G: 40
głębokość w G: 20
Szyny mocujące: 9 para

Opis techniczny

wysokość	2000 mm
odstęp osiowy A	71 mm
głębokość	500 mm
szerokość	1000 mm
liczba uchwytów narzędziowych	189
masa	146 kg
głębokość w G	20
szerokość w G	40
liczba poprzeczek	9
Szyny mocujące	9 para
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Rodzaj produktu	Szafy CNC

Usługi

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm	940501 2000

Akcesoria

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ HSK50	947390 HSK50
Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20	971525 20
Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G do uchwytów narzędziowych typu HSK50	971570 HSK50
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm	940501 2000