GRIDLINE

Ściany perforowany ESD jednostronne, pasują do typu: 2000



Dane zamówienia

Numer katalogowy	972100 2000
GTIN	4062406167394
Klasa artykułu	9GW

Opis

Wykonanie:
Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi. Narzędzia można mocować w ściance perforowanej **po obu stronach**, **niezależnie od siebie**. Ścianki perforowane z blachy stalowej ☐ 9 × 9 mm co 37 mm do zamocowania akcesoriów do ścianki perforowanej z grupy 95.
Pasuje do :
Do **wkręcania** między słupki nośne a wózki na materiały.
Powłoka lakiernicza:
Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**
wskazówka:
Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
Grubość materiału: 1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm
izolacja elektryczna: EGB/ESD
wysokość: 481 mm
szerokość: 1920 mm
głębokość: 25 mm
nośność: 100 kg
masa: 12 kg

Opis techniczny

szerokość	1920 mm
wysokość	481 mm

nośność	100 kg
masa	12 kg
głębokość	25 mm
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD