Garant

APET 180520 FR, HU7810, Typ: ALU

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215210 ALU
GTIN	4045197673794
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:
Zalecana wartość dla a_e = 0,3×D / a_p = 5 mm, $a_{p\ maks.}$ = 9 mm.
promień naroża: 1,8 mm
posuw f_z na ząb: 0,2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 9 mm

Opis techniczny

typ	AL
posuw f_z na ząb	0,2 mm
promień naroża	1,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	9 mm
Seria	Softcut®
współczynnik korekcyjny f_z	2,5

liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APET 180520 FR
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania