KYOCERA

PNEG 1106XNEN-GL, CA420M, typ: GG

Dane zamówienia

Numer katalogowy	223318 GG
GTIN	4960664732968
Klasa artykułu	25A

Opis

Wykonanie:
10- ostrzowa, wieloboczna płytka skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.
GL - geometria zorientowana na powierzchnię.
ostrze czołowe: 2,6 mm
posuw f_z na ząb: 0,12 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,12 mm
typ	GG
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
Seria	Głowice do planowania
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNEG 1106XNEN-GL
Gatunek	CA420M

Materiał ostrza 	HM
ostrze czołowe	2,6 mm