Garant

RDHX 12T3 MOT dodatnia, HB7635, Typ: INOX

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212279 INOX
GTIN	4045197746634
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:
Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.
wskazówka:
Zalecane wartości eksploatacyjne dla a_e = 0,3×D / $a_{pmaks.}$ = 4,0 mm.
posuw f_z na ząb: 0,22 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHX 12T3 MOT
typ: INOX
promień naroża: 6 mm

Opis techniczny

typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHX 12T3 MOT
promień naroża	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	6 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,5 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7635
posuw f_z na ząb	0,22 mm
liczba wymian/ostrzy	4
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania