Garant

APHT 100302 FR, HU7815, Typ: ALU

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215935 ALU
GTIN	4045197765482
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:
Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.
wskazówka:
Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215850, 215870:
dla $a_e = 0{,}3 \times D$ / $a_{p\ maks.} = 4{,}8$ mm.
grubość płyty: 3,5 mm
promień naroża: 0,2 mm
posuw f_z na ząb: 0,12 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 2,5 mm

Opis techniczny

typ	Al
posuw f_z na ząb	0,12 mm
promień naroża	0,2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	10 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APHT 100302 FR
Gatunek	HU7815
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	3,5 mm
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania